

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: 2-4,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130035 2-4,5
GTIN	4062406040956
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevind-Ø: 50,8 mm

Samlet længde L: 250 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Skaftfirkant □: 32 mm

Kernehul-Ø: 45,03 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevindstigning	5,644 mm
Antal spånnoter	4
Samlet længde L	250 mm
Gevinddybde	101,6 mm
Antal skær Z	4
Skæremateriale	HSS E
Kernehul-Ø	45,03 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	40 mm

Gevind-Ø	50,8 mm
Norm	DIN 376
Skafftirkant □	32 mm
Gevindtype	UNC
Gevindstørrelse	2-4,5 UNC
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper