

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: 1/2-18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130035 1/2-18
GTIN	4062406039370
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 18

Gevind-Ø: 12,7 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 11,4 mm

**Teknisk beskrivelse**

Kernehul-Ø	11,4 mm
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Samlet længde L	110 mm
Antal skær Z	3
Gevinddybde	25,4 mm
Antal spånnoter	3
Gevindgange pr. tomme	18

Skafftirkant □	9 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	1,411 mm
Gevind-Ø	12,7 mm
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	1/2-18 UNS
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper