

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: 1/4-36****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130035 1/4-36
GTIN	4062406039035
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 36

Gevind-Ø: 6,35 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 7 mm

Skaftfirkant □: 5,5 mm

Kernehul-Ø: 5,7 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevindstigning	0,706 mm
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Gevind-Ø	6,35 mm
Gevindgange pr. tomme	36
Kernehul-Ø	5,7 mm
Samlet længde L	80 mm

Gevinddybde	19,05 mm
Skæremateriale	HSS E
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Norm	DIN 371
Skaftfirkant □	5,5 mm
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	1/4-36 UNS
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper