

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: 1.1/8-24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130035 1.1/8-24
GTIN	4062406039981
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 24

Gevind-Ø: 28,575 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D_s: 22 mm

Skaftfirkant □: 18 mm

Kernehul-Ø: 27,75 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	4
Samlet længde L	180 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	57,15 mm
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D _s	22 mm
Gevindgange pr. tomme	24
Gevindstigning	1,058 mm

Kernehul-Ø	27,75 mm
Gevind-Ø	28,575 mm
Skafftirkant □	18 mm
Antal skær Z	4
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	1.1/8-24 UNS
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper