

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: 5/16-24****Bestillingsdata**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 130035 5/16-24 |
| GTIN                | 4062406039141  |
| Artikelklasse       | 10N            |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 24

Gevind-Ø: 7,94 mm

Samlet længde L: 90 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Skaftfirkant □: 6,2 mm

Kernehul-Ø: 6,9 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Norm                   | DIN 371  |
| Kernehul-Ø             | 6,9 mm   |
| Gevindstigning         | 1,058 mm |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub> | 8 mm     |
| Skæremateriale         | HSS E    |
| Antal skær Z           | 3        |
| Antal spånnoter        | 3        |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Skafftirkant □             | 6,2 mm   |
| Gevind-Ø                   | 7,94 mm  |
| Gevinddybde                | 23,82 mm                                       |
| Samlet længde L            | 90 mm  |
| Gevindgange pr. tomme      | 24   |
| Gevindtype                 | UNF  |
| Gevindstørrelse            | 5/16-24 UNF                                    |
| Belægning                  | TiN  |
| Flankevinkel               | 60 grader                                      |
| Gevindstandard             | ASME B1.1                                      |
| Toleranceklasse            | 1B   |
| Toleranceklasse            | 2B +0,20                                       |
| Toleranceklasse            | 3B   |
| Toleranceklasse            | 2B   |
| Toleranceklasse            | 2B +0,10                                       |
| Toleranceklasse            | 2B +0,05                                       |
| Skærfasform                | B  |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                           |
| Indvendig køling           | nej  |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3xD ved gennemgangshul                  |
| Skæreretning               | højre  |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering                  | uden   |
| Produkttype                | Snittapper                                     |