

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: NO.10-28****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130035 NO.10-28
GTIN	4062406038915
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 28

Gevind-Ø: 4,83 mm

Samlet længde L: 70 mm

Skaft-Ø D_s: 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 3,95 mm

Teknisk beskrivelse

Norm	DIN 371
Samlet længde L	70 mm
Antal spånnoter	3
Kernehul-Ø	3,95 mm
Gevind-Ø	4,83 mm
Antal skær Z	3
Skaft-Ø D _s	6 mm

Gevindgange pr. tomme	28
Gevinddybde	14,49 mm
Skæremateriale	HSS E
Skaftfirkant □	4,9 mm
Gevindstigning	0,907 mm
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	10-28 UNS
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper