

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: 1.1/8-7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130035 1.1/8-7
GTIN	4062406040062
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 7

Gevind-Ø: 28,575 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D_s: 22 mm

Skaftfirkant □: 18 mm

Kernehul-Ø: 24,87 mm

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	4
Gevinddybde	57,15 mm
Gevindstigning	3,629 mm
Skaftfirkant □	18 mm
Kernehul-Ø	24,87 mm
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D _s	22 mm
Gevindgange pr. tomme	7

Antal spånnoter	4
Gevind-Ø	28,575 mm
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	180 mm
Gevindtype	UNC
Gevindstørrelse	1.1/8-7 UNC
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper