

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: 3/4-10****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 130035 3/4-10 |
| GTIN | 4062406039684 |
| Artikelklasse | 10N |

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 10

Gevind-Ø: 19,05 mm

Samlet længde L: 125 mm

Skaft-Ø D_s: 14 mm

Skaftfirkant □: 11 mm

Kernehul-Ø: 16,46 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------|----------|
| Samlet længde L | 125 mm |
| Antal skær Z | 3 |
| Gevinddybde | 57,15 mm |
| Gevindgange pr. tomme | 10 |
| Gevindstigning | 2,54 mm |
| Norm | DIN 376 |
| Skæremateriale | HSS E |

| | |
|----------------------------|---|
| Gevind-Ø | 19,05 mm |
| Antal spånnoter | 3 |
| Kernehul-Ø | 16,46 mm |
| Skafftirkant □ | 11 mm |
| Skagt-Ø D _s | 14 mm |
| Gevindtype | UNC |
| Gevindstørrelse | 3/4-10 UNC |
| Belægning | TiN |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindstandard | ASME B1.1 |
| Toleranceklasse | 1B |
| Toleranceklasse | 2B +0,20 |
| Toleranceklasse | 3B |
| Toleranceklasse | 2B |
| Toleranceklasse | 2B +0,10 |
| Toleranceklasse | 2B +0,05 |
| Skærfasform | B |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul |
| Skæreretning | højre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnitter til konventionel bearbejdning |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snitter |