

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: NO.10-32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130035 NO.10-32
GTIN	4062406038908
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 32

Gevind-Ø: 4,83 mm

Samlet længde L: 70 mm

Skaft-Ø D_s: 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 4,1 mm

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 371
Kernehul-Ø	4,1 mm
Gevind-Ø	4,83 mm
Antal spånnoter	3
Gevindstigning	0,794 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm

Skafftirkant □	4,9 mm
Gevindgange pr. tomme	32
Antal skær Z	3
Gevinddybde	14,49 mm
Samlet længde L	70 mm
Gevindtype	UNF
Gevindstørrelse	10-32 UNF
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper