

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 1-20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130036 1-20
GTIN	4062406042103
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNEF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 20

Gevind-Ø: 25,4 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D_s: 20 mm

Skaftfirkant □: 16 mm

Kernehul-Ø: 24,3 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	4
Kernehul-Ø	24,3 mm
Gevindgange pr. tomme	20
Norm	DIN 376
Gevinddybde	76,2 mm
Samlet længde L	160 mm
Skæremateriale	HSS E

Skaft-Ø D _s	20 mm
Antal skær Z	4
Gevindstigning	1,27 mm
Skaftfirkant □	16 mm
Gevind-Ø	25,4 mm
Gevindtype	UNEF-LH
Gevindstørrelse	1-20 UNEF LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter