

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: 1.1/16-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130035 1.1/16-12
GTIN	4062406039967
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 26,988 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D_s: 20 mm

Skaftfirkant □: 16 mm

Kernehul-Ø: 25 mm

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	26,988 mm
Gevinddybde	54 mm
Norm	DIN 376
Kernehul-Ø	25 mm
Antal spånnoter	4
Skaftfirkant □	16 mm
Gevindstigning	2,117 mm

Skaft-Ø D _s	20 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	4
Samlet længde L	160 mm
Gevindgange pr. tomme	12
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	1.1/16-12 UN
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper