

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: 1-10****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 130035 1-10 |
| GTIN | 4062406039912 |
| Artikelklasse | 10N |

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 10

Gevind-Ø: 25,4 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D_s: 20 mm

Skaftfirkant □: 16 mm

Kernehul-Ø: 23 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------|---------|
| Antal skær Z | 4 |
| Gevind-Ø | 25,4 mm |
| Samlet længde L | 160 mm |
| Gevindgange pr. tomme | 10 |
| Skæremateriale | HSS E |
| Gevindstigning | 2,54 mm |
| Skaftfirkant □ | 16 mm |

| | |
|----------------------------|--|
| Norm | DIN 376 |
| Skaft-Ø D _s | 20 mm |
| Antal spånnoter | 4 |
| Kernehul-Ø | 23 mm |
| Gevinddybde | 76,2 mm |
| Gevindtype | UNS |
| Gevindstørrelse | 1-10 UNS |
| Belægning | TiN |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindstandard | ASME B1.1 |
| Toleranceklasse | 1B |
| Toleranceklasse | 2B +0,20 |
| Toleranceklasse | 3B |
| Toleranceklasse | 2B |
| Toleranceklasse | 2B +0,10 |
| Toleranceklasse | 2B +0,05 |
| Skærfasform | B |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3xD ved gennemgangshul |
| Skæreretning | højre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snittapper |