

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: NO.6-40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130035 NO.6-40
GTIN	4062406038823
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 40

Gevind-Ø: 3,51 mm

Samlet længde L: 56 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 4 mm

Skaftfirkant □: 3 mm

Kernehul-Ø: 2,95 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevindgange pr. tomme	40
Gevinddybde	10,53 mm
Skæremateriale	HSS E
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	4 mm
Gevind-Ø	3,51 mm
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3

Norm	DIN 371
Samlet længde L	56 mm
Gevindstigning	0,635 mm
Skafftirkant □	3 mm
Kernehul-Ø	2,95 mm
Gevindtype	UNF
Gevindstørrelse	6-40 UNF
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper