

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: 9/16-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130035 9/16-16
GTIN	4062406039462
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 14,29 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D_s: 11 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 12,8 mm

Teknisk beskrivelse

Norm	DIN 376
Gevind-Ø	14,29 mm
Gevindgange pr. tomme	16
Kernehul-Ø	12,8 mm
Samlet længde L	110 mm
Antal spånnoter	3
Gevindstigning	1,588 mm

Gevinddybde	57,16 mm
Antal skær Z	3
Skafffirkant □	9 mm
Skaft-Ø D _s	11 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	9/16-16 UN
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper