

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 1.1/4-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130036 1.1/4-16
GTIN	4062406042387
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 31,75 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Skaftfirkant □: 20 mm

Kernehul-Ø: 30,3 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HSS E
Gevindgange pr. tomme	16
Samlet længde L	180 mm
Antal spånnoter	4
Norm	DIN 376
Gevinddybde	63,5 mm
Kernehul-Ø	30,3 mm
Skaftfirkant □	20 mm

Gevindstigning	1,588 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Gevind-Ø	31,75 mm
Antal skær Z	4
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	1.1/4-16 UN LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper