

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: 3/8-20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130035 3/8-20
GTIN	4062406039226
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 20

Gevind-Ø: 9,525 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D_s: 10 mm

Skaftfirkant □: 8 mm

Kernehul-Ø: 8,3 mm

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HSS E
Skaft-Ø D _s	10 mm
Samlet længde L	100 mm
Antal skær Z	3
Gevindstigning	1,27 mm
Norm	DIN 371
Gevindgange pr. tomme	20

Gevind-Ø	9,525 mm
Gevinddybde	28,59 mm
Kernehul-Ø	8,3 mm
Antal spånnoter	3
Skafftirkant □	8 mm
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	3/8-20 UN
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper