

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: 1.11/16-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130035 1.11/16-12
GTIN	4062406040635
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 42,862 mm

Samlet længde L: 220 mm

Skaft-Ø D_s: 36 mm

Skaftfirkant □: 29 mm

Kernehul-Ø: 40,85 mm

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	40,85 mm
Antal spånnoter	4
Gevindgange pr. tomme	12
Gevind-Ø	42,862 mm
Norm	DIN 376
Skaftfirkant □	29 mm
Skæremateriale	HSS E

Skaft-Ø D _s	36 mm
Gevinddybde	85,72 mm
Gevindstigning	2,117 mm
Antal skær Z	4
Samlet længde L	220 mm
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	1.11/16-12 UN
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper