

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: NO.8-32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130035 NO.8-32
GTIN	4062406038854
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 32

Gevind-Ø: 4,17 mm

Samlet længde L: 63 mm

Skaft-Ø D_s: 4,5 mm

Skaftfirkant □: 3,4 mm

Kernehul-Ø: 3,42 mm

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s	4,5 mm
Antal skær Z	3
Gevindgange pr. tomme	32
Samlet længde L	63 mm
Gevind-Ø	4,17 mm
Antal spånnoter	3
Norm	DIN 371

Gevinddybde	12,51 mm
Kernehul-Ø	3,42 mm
Skafftirkant □	3,4 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	0,794 mm
Gevindtype	UNC
Gevindstørrelse	8-32 UNC
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper