

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: 11/16-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130035 11/16-12
GTIN	4062406039608
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 17,462 mm

Samlet længde L: 125 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Skaftfirkant □: 11 mm

Kernehul-Ø: 15,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	125 mm
Skaftfirkant □	11 mm
Antal spånnoter	3
Gevindgange pr. tomme	12
Gevinddybde	34,92 mm
Gevindstigning	2,117 mm
Gevind-Ø	17,462 mm

Skæremateriale	HSS E
Kernehul-Ø	15,5 mm
Antal skær Z	3
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Norm	DIN 376
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	11/16-12 UN
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper