

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: 3/8-24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130035 3/8-24
GTIN	4062406039219
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 24

Gevind-Ø: 9,525 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Skaftfirkant □: 8 mm

Kernehul-Ø: 8,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevindgange pr. tomme	24
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Kernehul-Ø	8,5 mm
Norm	DIN 371
Gevind-Ø	9,525 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm

Skafftirkant □	8 mm
Gevindstigning	1,058 mm
Gevinddybde	28,59 mm
Samlet længde L	100 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindtype	UNF
Gevindstørrelse	3/8-24 UNF
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper