

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: NO.2-64****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 130035 NO.2-64 |
| GTIN | 4062406038748 |
| Artikelklasse | 10N |

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage

Mindste ordremængde: 25 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|----------|
| Antal spånnoter | 3 |
| Samlet længde L | 45 mm |
| Skafftirkant □ | 2,1 mm |
| Norm | DIN 371 |
| Antal skær Z | 3 |
| Kernehul-Ø | 1,9 mm |
| Gvinddybde | 6,54 mm |
| Skæremateriale | HSS E |
| Skagt-Ø D _s | 2,8 mm |
| Gvindgange pr. tomme | 64 |
| Gvindstigning | 0,397 mm |
| Gvind-Ø | 2,18 mm |
| Gvindtype | UNF |

| | |
|----------------------------|---|
| Gevindstørrelse | 2-64 UNF |
| Belægning | TiN |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindstandard | ASME B1.1 |
| Toleranceklasse | 1B |
| Toleranceklasse | 2B +0,20 |
| Toleranceklasse | 3B |
| Toleranceklasse | 2B |
| Toleranceklasse | 2B +0,10 |
| Toleranceklasse | 2B +0,05 |
| Skærfasform | B |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul |
| Skæreretning | højre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnitter til konventionel bearbejdning |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snitter |