

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: NO.10-56****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 130035 NO.10-56 |
| GTIN | 4062406038861 |
| Artikelklasse | 10N |

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 56

Gevind-Ø: 4,83 mm

Samlet længde L: 70 mm

Skaft-Ø D_s: 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 4,39 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|----------|
| Antal spånnoter | 3 |
| Skæremateriale | HSS E |
| Skaftfirkant □ | 4,9 mm |
| Gevindstigning | 0,454 mm |
| Norm | DIN 371 |
| Antal skær Z | 3 |
| Kernehul-Ø | 4,39 mm |

| | |
|----------------------------|--|
| Skaft-Ø D _s | 6 mm |
| Gevindgange pr. tomme | 56 |
| Samlet længde L | 70 mm |
| Gevind-Ø | 4,83 mm |
| Gevinddybde | 14,49 mm |
| Gevindtype | UNS |
| Gevindstørrelse | 10-56 UNS |
| Belægning | TiN |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindstandard | ASME B1.1 |
| Toleranceklasse | 1B |
| Toleranceklasse | 2B +0,20 |
| Toleranceklasse | 3B |
| Toleranceklasse | 2B |
| Toleranceklasse | 2B +0,10 |
| Toleranceklasse | 2B +0,05 |
| Skærfasform | B |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3xD ved gennemgangshul |
| Skæreretning | højre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snittapper |