

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: 3/4-20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130035 3/4-20
GTIN	4062406039639
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNEF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 20

Gevind-Ø: 19,05 mm

Samlet længde L: 125 mm

Skaft-Ø D_s: 14 mm

Skaftfirkant □: 11 mm

Kernehul-Ø: 18 mm

Teknisk beskrivelse

Norm	DIN 376
Kernehul-Ø	18 mm
Gevind-Ø	19,05 mm
Gevindstigning	1,27 mm
Skaft-Ø D _s	14 mm
Samlet længde L	125 mm
Antal spånnoter	3

Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	57,15 mm
Antal skær Z	3
Gevindgange pr. tomme	20
Skafffirkant □	11 mm
Gevindtype	UNEF
Gevindstørrelse	3/4-20 UNEF
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper