

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: 1.1/8-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130035 1.1/8-12
GTIN	4062406040031
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 28,575 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 22 mm

Skaftfirkant □: 18 mm

Kernehul-Ø: 26,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HSS E
Gevindgange pr. tomme	12
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Samlet længde L	180 mm
Gevind-Ø	28,575 mm
Gevindstigning	2,117 mm
Antal skær Z	4
Norm	DIN 376

Gevinddybde	57,15 mm
Kernehul-Ø	26,5 mm
Antal spånnoter	4
Skafftirkant □	18 mm
Gevindtype	UNF
Gevindstørrelse	1.1/8-12 UNF
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper