

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: 11/16-20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130035 11/16-20
GTIN	4062406039585
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 20

Gevind-Ø: 17,462 mm

Samlet længde L: 125 mm

Skaft-Ø D_s: 14 mm

Skaftfirkant □: 11 mm

Kernehul-Ø: 16,25 mm

Teknisk beskrivelse

Norm	DIN 376
Samlet længde L	125 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	17,462 mm
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Kernehul-Ø	16,25 mm

Gevindgange pr. tomme	20
Gevinddybde	34,92 mm
Skaft-Ø D _s	14 mm
Gevindstigning	1,27 mm
Skaftfirkant □	11 mm
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	11/16-20 UN
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper