

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: 5/8-11****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130035 5/8-11
GTIN	4062406039561
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 11

Gevind-Ø: 15,88 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 13,53 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skaftfirkant □	9 mm
Samlet længde L	110 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Gevindstigning	2,309 mm
Gevindgange pr. tomme	11

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Norm	DIN 376
Kernehul-Ø	13,53 mm
Gevind-Ø	15,88 mm
Gevinddybde	47,64 mm
Gevindtype	UNC
Gevindstørrelse	5/8-11 UNC
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper