

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: 9/16-27****Bestillingsdata**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 130035 9/16-27 |
| GTIN                | 4062406039424  |
| Artikelklasse       | 10N            |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 27

Gevind-Ø: 14,29 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 13,4 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gevindstigning  | 0,94 mm  |
| Antal skær Z    | 3        |
| Gevinddybde     | 57,16 mm |
| Norm            | DIN 376  |
| Kernehul-Ø      | 13,4 mm  |
| Samlet længde L | 110 mm   |
| Skæremateriale  | HSS E    |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Antal spånnoter            | 3  |
| Gevind-Ø                   | 14,29 mm                                       |
| Gevindgange pr. tomme      | 27   |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>     | 11 mm  |
| Skaftfirkant □             | 9 mm   |
| Gevindtype                 | UNS  |
| Gevindstørrelse            | 9/16-27 UNS                                    |
| Belægning                  | TiN  |
| Flankevinkel               | 60 grader                                      |
| Gevindstandard             | ASME B1.1                                      |
| Toleranceklasse            | 1B   |
| Toleranceklasse            | 2B +0,20                                       |
| Toleranceklasse            | 3B   |
| Toleranceklasse            | 2B   |
| Toleranceklasse            | 2B +0,10                                       |
| Toleranceklasse            | 2B +0,05                                       |
| Skærfasform                | B  |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                           |
| Indvendig køling           | nej  |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul                  |
| Skæreretning               | højre  |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering                  | uden   |
| Produkttype                | Snittapper                                     |