

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: 1/4-27****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130035 1/4-27
GTIN	4062406039066
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 27

Gevind-Ø: 6,35 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 7 mm

Skaftfirkant □: 5,5 mm

Kernehul-Ø: 5,45 mm

**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Kernehul-Ø	5,45 mm
Skaftfirkant □	5,5 mm
Gevind-Ø	6,35 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	0,94 mm

Gevindgange pr. tomme	27
Samlet længde L	80 mm
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Gevinddybde	19,05 mm
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	1/4-27 UNS
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper