

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: 11/16-24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130035 11/16-24
GTIN	4062406039578
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage  
Mindste ordremængde: 2 stk.  
Specialudførelse - kan ikke tages retur  
Gevindtype: UNEF  
Skæremateriale: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gevindgange pr. tomme: 24  
Gevind-Ø: 17,462 mm  
Samlet længde L: 125 mm  
Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 14 mm  
Skaftfirkant □: 11 mm  
Kernehul-Ø: 16,6 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevind-Ø	17,462 mm
Skaftfirkant □	11 mm
Samlet længde L	125 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindgange pr. tomme	24
Kernehul-Ø	16,6 mm

Antal skær Z	3
Norm	DIN 376
Gevindstigning	1,058 mm
Gevinddybde	34,92 mm
Antal spånnoter	3
Gevindtype	UNEF
Gevindstørrelse	11/16-24 UNEF
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper