

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: 5/8-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130035 5/8-12
GTIN	4062406039554
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 15,88 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 13,9 mm

**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	3
Skaftfirkant □	9 mm
Gevindstigning	2,117 mm
Kernehul-Ø	13,9 mm
Antal spånnoter	3
Gevinddybde	47,64 mm
Samlet længde L	110 mm

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Gevind-Ø	15,88 mm
Gevindgange pr. tomme	12
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 376
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	5/8-12 UN
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper