

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: NO.4-40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130035 NO.4-40
GTIN	4062406038793
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage

Mindste ordremængde: 25 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 40

Gevind-Ø: 2,85 mm

Samlet længde L: 56 mm

Skaft-Ø D_s: 3,5 mm

Skaftfirkant □: 2,7 mm

Kernehul-Ø: 2,27 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	0,635 mm
Antal spånnoter	3
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	56 mm
Gevinddybde	8,55 mm
Norm	DIN 371
Antal skær Z	3

Gevind-Ø	2,85 mm
Kernehul-Ø	2,27 mm
Skaft-Ø D _s	3,5 mm
Skaftfirkant □	2,7 mm
Gevindgange pr. tomme	40
Gevindtype	UNC
Gevindstørrelse	4-40 UNC
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper