

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: 7/16-18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130035 7/16-18
GTIN	4062406039301
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 18

Gevind-Ø: 11,11 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Skaftfirkant □: 7 mm

Kernehul-Ø: 9,75 mm

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	110 mm
Gevind-Ø	11,11 mm
Antal spånnoter	3
Kernehul-Ø	9,75 mm
Norm	DIN 376
Skæremateriale	HSS E
Gevindgange pr. tomme	18

Gevinddybde	33,33 mm
Skafffirkant □	7 mm
Antal skær Z	3
Gevindstigning	1,411 mm
Skæft-Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	7/16-18 UNS
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skæft	Cylinderskæft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter