

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: 1.7/8-18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130035 1.7/8-18
GTIN	4062406040789
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 18

Gevind-Ø: 47,625 mm

Samlet længde L: 250 mm

Skaft-Ø D_s: 36 mm

Skaftfirkant □: 29 mm

Kernehul-Ø: 46,35 mm

Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant □	29 mm
Gevinddybde	95,25 mm
Norm	DIN 376
Gevind-Ø	47,625 mm
Antal spånnoter	4
Skaft-Ø D _s	36 mm
Gevindgange pr. tomme	18
Antal skær Z	4

Samlet længde L	250 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	1,411 mm
Kernehul-Ø	46,35 mm
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	1.7/8-18 UNS
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper