

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: 2-18****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 130031 2-18   |
| GTIN                | 4062406038656 |
| Artikelklasse       | 10N           |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 18

Gevind-Ø: 50,8 mm

Samlet længde L: 250 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Skaftfirkant □: 32 mm

Kernehul-Ø: 49,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Gevindgange pr. tomme  | 18       |
| Skæremateriale         | HSS E    |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub> | 40 mm    |
| Antal spånnoter        | 4        |
| Gevindstigning         | 1,411 mm |
| Norm                   | DIN 376  |
| Kernehul-Ø             | 49,5 mm  |
| Gevind-Ø               | 50,8 mm  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Skafftirkant □             | 32 mm  |
| Gevinddybde                | 101,6 mm                                       |
| Samlet længde L            | 250 mm   |
| Antal skær Z               | 4  |
| Gevindtype                 | UNS-LH   |
| Gevindstørrelse            | 2-18 UNS LH                                    |
| Belægning                  | ubelagt  |
| Flankevinkel               | 60 grader                                      |
| Gevindstandard             | ASME B1.1                                      |
| Toleranceklasse            | 1B   |
| Toleranceklasse            | 2B +0,20                                       |
| Toleranceklasse            | 3B   |
| Toleranceklasse            | 2B   |
| Toleranceklasse            | 2B +0,10                                       |
| Toleranceklasse            | 2B +0,05                                       |
| Skærfasform                | B  |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                           |
| Indvendig køling           | nej  |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul                  |
| Skæreretning               | Venstre  |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering                  | uden   |
| Produkttype                | Snittapper                                     |