

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: 1.5/8-24****Bestillingsdata**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 130035 1.5/8-24 |
| GTIN                | 4062406040529   |
| Artikelklasse       | 10N             |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 24

Gevind-Ø: 41,275 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Skaftfirkant □: 24 mm

Kernehul-Ø: 40,35 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Skaft-Ø D <sub>s</sub> | 32 mm     |
| Antal skær Z           | 4         |
| Gevind-Ø               | 41,275 mm |
| Gevindgange pr. tomme  | 24        |
| Kernehul-Ø             | 40,35 mm  |
| Skaftfirkant □         | 24 mm     |
| Antal spånnoter        | 4         |
| Gevindstigning         | 1,058 mm  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Skæremateriale             | HSS E  |
| Gevinddybde                | 82,55 mm                                       |
| Norm                       | DIN 376  |
| Samlet længde L            | 200 mm   |
| Gevindtype                 | UNS  |
| Gevindstørrelse            | 1.5/8-24 UNS                                   |
| Belægning                  | TiN  |
| Flankevinkel               | 60 grader                                      |
| Gevindstandard             | ASME B1.1                                      |
| Toleranceklasse            | 1B   |
| Toleranceklasse            | 2B +0,20                                       |
| Toleranceklasse            | 3B   |
| Toleranceklasse            | 2B   |
| Toleranceklasse            | 2B +0,10                                       |
| Toleranceklasse            | 2B +0,05                                       |
| Skærfasform                | B  |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                           |
| Indvendig køling           | nej  |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul                  |
| Skæreretning               | højre  |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering                  | uden   |
| Produkttype                | Snittapper                                     |