

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: 1.1/4-10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130035 1.1/4-10
GTIN	4062406040178
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 10

Gevind-Ø: 31,75 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Skaftfirkant □: 20 mm

Kernehul-Ø: 29,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevindstigning	2,54 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Norm	DIN 376
Antal spånnoter	4
Skaftfirkant □	20 mm
Samlet længde L	180 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	63,5 mm

Gevind-Ø	31,75 mm
Antal skær Z	4
Kernehul-Ø	29,5 mm
Gevindgange pr. tomme	10
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	1.1/4-10 UNS
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper