

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, TiN, Type: NO.12-32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130035 NO.12-32
GTIN	4062406038977
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNEF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 32

Gevind-Ø: 5,49 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D_s: 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 4,8 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	0,794 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	5,49 mm
Skaftfirkant □	4,9 mm
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D _s	6 mm
Antal spånnoter	3

Kernehul-Ø	4,8 mm
Antal skær Z	3
Gevindgange pr. tomme	32
Samlet længde L	80 mm
Gevinddybde	16,47 mm
Gevindtype	UNEF
Gevindstørrelse	12-32 UNEF
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper