

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 1.5/8-18****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130036 1.5/8-18
GTIN	4062406042783
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNEF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 18

Gevind-Ø: 41,275 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D_s: 32 mm

Skaftfirkant □: 24 mm

Kernehul-Ø: 40,1 mm

Teknisk beskrivelse

Norm	DIN 376
Kernehul-Ø	40,1 mm
Gevinddybde	82,55 mm
Skæremateriale	HSS E
Skaft-Ø D _s	32 mm
Antal skær Z	4
Gevind-Ø	41,275 mm
Antal spånnoter	4

Gevindgange pr. tomme	18
Gevindstigning	1,411 mm
Samlet længde L	200 mm
Skafftirkant □	24 mm
Gevindtype	UNEF-LH
Gevindstørrelse	1.5/8-18 UNEF LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper