

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 11/16-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130036 11/16-16
GTIN	4062406041830
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 17,462 mm

Samlet længde L: 125 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Skaftfirkant □: 11 mm

Kernehul-Ø: 16 mm

**Teknisk beskrivelse**

Kernehul-Ø	16 mm
Antal skær Z	3
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Skaftfirkant □	11 mm
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	125 mm
Gevinddybde	34,92 mm

Gevind-Ø	17,462 mm
Antal spånnoter	3
Norm	DIN 376
Gevindgange pr. tomme	16
Gevindstigning	1,588 mm
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	11/16-16 UN LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper