

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 1.3/16-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130036 1.3/16-12
GTIN	4062406042332
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 30,162 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D_s: 22 mm

Skaftfirkant □: 18 mm

Kernehul-Ø: 28,2 mm

Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant □	18 mm
Kernehul-Ø	28,2 mm
Gevindgange pr. tomme	12
Samlet længde L	180 mm
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D _s	22 mm
Gevinddybde	60,32 mm

Gevindstigning	2,117 mm
Gevind-Ø	30,162 mm
Antal spånnoter	4
Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	4
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	1.3/16-12 UN LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper