

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 3/8-36****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130036 3/8-36
GTIN	4062406041427
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 36

Gevind-Ø: 9,525 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Skaftfirkant □: 8 mm

Kernehul-Ø: 8,9 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevind-Ø	9,525 mm
Skaftfirkant □	8 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Norm	DIN 371
Gevindgange pr. tomme	36
Samlet længde L	100 mm
Kernehul-Ø	8,9 mm

Gevindstigning	0,706 mm
Antal skær Z	3
Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	3
Gevinddybde	28,59 mm
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	3/8-36 UNS LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter