



Laserafstandsmåler DISTO™, Type: D2



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 465550 D2 |
| GTIN | 7640110696347 |
| Artikelklasse | 47C |

Beskrivelse

Udførelse:

Slagfast plastkabinet med symboltastatur, der er let at betjene. Førsteklasses **Leica-glasoptik** i utroligt temperaturbestandigt og stabilt **magnesiumhus**. Belyst og roterende farvedisplay for optimal læsbarhed. Power Range Technologie™ til målinger **op til 150 m uden måltavle**. Laserklasse 2 testet iht. ISO 16331-1. Lille og handy laserafstandsmåler til indendørs brug.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Beskyttelsestaske og håndstrop. Inklusive 2 × batteri nr. 081561, str. LR3.

Bemærk:

Dataoverførsel via Bluetooth® Smart; også på smartphone vha. app Leica „DISTO™ Plan“ (Android fra version 4.3, Apple fra iPhone 4s). Enkel oprettelse af skitser.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------------|-------|
| Vægt | 100 g |
| Indirekte måling (pythagoras) | ja |

| | |
|---|----------------|
| Længde | 116 mm |
| Højde | 26 mm |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 54 |
| Rækkevidde | 100 m |
| Addition / subtraktion | ja |
| Hentning af seneste måling | ja |
| Minimal-/maksimalmåling | ja |
| Bredde | 44 mm |
| Areal- og volumenberegning | ja |
| Strømforsyning | 081561 LR3 |
| Interface | Bluetooth-port |
| Endestykke med flere funktioner | ja |
| Målenøjagtighed | ±1,5 mm |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 LR3 |
| Antal medfølgende batterier | 2 |
| Serie | DISTO™ |
| Energiforsyning | Batteridrevet |
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme |
| Laserklasse iht. IEC 825-1 | 2 |
| Produkttype | Afstandsmåler |

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International
konstruktionsstørrelse LR3

081561 LR3