

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: 1.1/4-24****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 130040 1.1/4-24 |
| GTIN | 4062406044596 |
| Artikelklasse | 10N |

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 24

Gevind-Ø: 31,75 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D_s: 25 mm

Skaftfirkant □: 20 mm

Kernehul-Ø: 30,75 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|----------|
| Skaftfirkant □ | 20 mm |
| Skaft-Ø D _s | 25 mm |
| Antal spånnoter | 4 |
| Kernehul-Ø | 30,75 mm |
| Gevinddybde | 79,38 mm |
| Gevind-Ø | 31,75 mm |
| Antal skær Z | 4 |

| | |
|----------------------------|--|
| Gevindstigning | 1,058 mm |
| Gevindgange pr. tomme | 24 |
| Norm | DIN 376 |
| Samlet længde L | 180 mm |
| Skæremateriale | HSS E |
| Gevindtype | UNS |
| Gevindstørrelse | 1.1/4-24 UNS |
| Belægning | ubelagt |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindstandard | ASME B1.1 |
| Toleranceklasse | 1B |
| Toleranceklasse | 2B +0,20 |
| Toleranceklasse | 3B |
| Toleranceklasse | 2B |
| Toleranceklasse | 2B +0,10 |
| Toleranceklasse | 2B +0,05 |
| Skærfasform | C |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2xD ved bundhul |
| Skæreretning | højre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snittapper |