

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: NO.3-56****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130036 NO.3-56
GTIN	4062406041007
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage

Mindste ordremængde: 25 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 56

Gevind-Ø: 2,52 mm

Samlet længde L: 50 mm

Skaft-Ø D_s: 2,8 mm

Skaftfirkant □: 2,1 mm

Kernehul-Ø: 2,15 mm

Teknisk beskrivelse

Gevinddybde	7,56 mm
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Kernehul-Ø	2,15 mm
Samlet længde L	50 mm
Skaftfirkant □	2,1 mm
Norm	DIN 371

Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	2,52 mm
Gevindgange pr. tomme	56
Gevindstigning	0,454 mm
Skaft-Ø D _s	2,8 mm
Gevindtype	UNF-LH
Gevindstørrelse	3-56 UNF LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter