

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 1.5/8-24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130036 1.5/8-24
GTIN	4062406042769
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 24

Gevind-Ø: 41,275 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D_s: 32 mm

Skaftfirkant □: 24 mm

Kernehul-Ø: 40,35 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	4
Samlet længde L	200 mm
Skaft-Ø D _s	32 mm
Kernehul-Ø	40,35 mm
Gevindgange pr. tomme	24
Antal skær Z	4
Skaftfirkant □	24 mm
Norm	DIN 376

Gevindstigning	1,058 mm
Gevind-Ø	41,275 mm
Gevinddybde	82,55 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	1.5/8-24 UNS LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper