

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 9/16-27****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130036 9/16-27
GTIN	4062406041663
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	3
Skafftirkant □	9 mm
Antal spånnoter	3
Gevinddybde	57,16 mm
Samlet længde L	110 mm
Gevindstigning	0,941 mm
Kernehul-Ø	13,4 mm
Gevindgange pr. tomme	27
Skaft-Ø D _s	11 mm
Gevind-Ø	14,29 mm
Norm	DIN 376
Gevindtype	UNS-LH

Gevindstørrelse	9/16-27 UNS LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper