

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: 1.1/16-16****Bestillingsdata**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | 130040 1.1/16-16 |
| GTIN                | 4062406044435    |
| Artikelklasse       | 10N              |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 26,99 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Skaftfirkant □: 16 mm

Kernehul-Ø: 25,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Antal skær Z           | 4       |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub> | 20 mm   |
| Samlet længde L        | 160 mm  |
| Gevindgange pr. tomme  | 16      |
| Kernehul-Ø             | 25,5 mm |
| Norm                   | DIN 376 |
| Gevinddybde            | 67,5 mm |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Gevindstigning             | 1,588 mm                                       |
| Antal spånnoter            | 4  |
| Skæremateriale             | HSS E  |
| Gevind-Ø                   | 26,99 mm                                       |
| Skafffirkant □             | 16 mm  |
| Gevindtype                 | UN   |
| Gevindstørrelse            | 1.1/16-16 UN                                   |
| Belægning                  | ubelagt  |
| Flankevinkel               | 60 grader                                      |
| Gevindstandard             | ASME B1.1                                      |
| Toleranceklasse            | 1B   |
| Toleranceklasse            | 2B +0,20                                       |
| Toleranceklasse            | 3B   |
| Toleranceklasse            | 2B   |
| Toleranceklasse            | 2B +0,10                                       |
| Toleranceklasse            | 2B +0,05                                       |
| Skærfasform                | C  |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                           |
| Indvendig køling           | nej  |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul                         |
| Skæreretning               | højre  |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering                  | uden   |
| Produkttype                | Snittapper                                     |