

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 1/4-27****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130036 1/4-27
GTIN	4062406041304
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Skæremateriale	HSS E
Kernehul-Ø	5,45 mm
Gevindstigning	0,941 mm
Gevindgange pr. tomme	27
Skaftfirkant □	5,5 mm
Gevinddybde	19,05 mm
Norm	DIN 371
Gevind-Ø	6,35 mm
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Samlet længde L	80 mm
Gevindtype	UNS-LH

Gevindstørrelse	1/4-27 UNS LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper