

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, Type: 1.1/4-7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130040 1.1/4-7
GTIN	4062406044671
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 7

Gevind-Ø: 31,75 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D_s: 25 mm

Skaftfirkant □: 20 mm

Kernehul-Ø: 28,05 mm

Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant □	20 mm
Norm	DIN 376
Gevindgange pr. tomme	7
Samlet længde L	180 mm
Gevinddybde	79,38 mm
Antal spånnoter	4
Skæremateriale	HSS E

Kernehul-Ø	28,05 mm
Antal skær Z	4
Gevind-Ø	31,75 mm
Gevindstigning	3,629 mm
Skaft-Ø D _s	25 mm
Gevindtype	UNC
Gevindstørrelse	1.1/4-7 UNC
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper