

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, Type: 2-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130036 2-16
GTIN	4062406043148
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 50,8 mm

Samlet længde L: 250 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Skaftfirkant □: 32 mm

Kernehul-Ø: 49,3 mm

**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	4
Samlet længde L	250 mm
Gevindgange pr. tomme	16
Gevinddybde	101,6 mm
Gevind-Ø	50,8 mm
Kernehul-Ø	49,3 mm
Antal spånnoter	4
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	40 mm

Skafftirkant □	32 mm
Norm	DIN 376
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	1,588 mm
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	2-16 UN LH
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper